

Hak J nVent CADDY Cat HP z klipsem wielofunkcyjnym, 25 mm Średnica, M4, M6, M8 Pręta, 4,8–6,4 mm Drutu

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

CAT16HP4Z34



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szybkie mocowanie do gwintowanego pręta lub drutu

W pełni regulowany i z możliwością zmiany lokalizacji, w celu dostosowania się do zmian wprowadzanych po montażu

Zapewnia optymalne podparcie dla kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych w kategorii 5e, 6, 6A, 7 i światłowodów

Zapewnia doskonałą zdolność wypełniania i nośności w stosunku do większości innych nieciągłych rozwiązań dla wsporników kabli, przewodów

Zaokrąglone krawędzie haków J zapewniają podparcie o właściwym promieniu zagięcia kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych

Ekonomiczna alternatywa dla drogich koryt kablowych

Zgodny z normą EN 50174-2

Spełnia normy ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 i ANSI®/TIA 569

Większe możliwości i opcje zastosowań dzięki połączeniu produktów 4Z i 6Z w jedną ulepszoną i wydajną ofertę

Ulepszony klips wielofunkcyjny umożliwia optymalizację zapasów przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka związanego z planowaniem miejsca pracy przy użyciu licznych produktów

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 181217

Materiał: Stal; Spring Stal

Zakończ: Pregalwanizowany; nVent CADDY Armour

Średnica (Ø): 25mm

Obszar: 690mm²

Pojemność kabla, kat. 5e.: 20

Pojemność kabla, kat. 6: 15

Pojemność kabla, kat. 6A.: 10

Rozmiar przewodu: 3.9 – 4.8mm

Rozmiar pręta (RS): 4; 6; 8; 10


Obciążenie statyczne: 130N

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zgodnie z normami TIA 569-C.9.7 i PN-EN 50174-2, nieciągle wsporniki nie mogą być rozstawione w większej odległości niż 1,5 m.

Pojemność kabli / przewodów jest obliczana na podstawie 70% wypełnienia.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.