

Zestaw połączenia typu trzpień-środnik szyny, RI52, RI59, 49,27 mm, 9,5 mm Średnica, 3/8 UNC Thread

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

PBK244



FUNKCJE

Zapewnia materiały umożliwiające bezpośrednie podłączenie trzpień do osi neutralnej środka szyny metodą egzotermiczną

Zestaw zawiera dopasowaną formę nVent ERICO Cadweld, narzędzie do czyszczenia form, pistolet krzemieniowy, trzpień, podkładki i nakrętki

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Grafit; Brąz krzemowy; Stal nierdzewna 302 (norma EN 1.4324); Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)

Typ szyny: RI52; RI59

Liczba połączeń: 1

Minimalna liczba w zamówieniu: 50

Rodzina form: HV Mold Family

Długość (L): 49.27mm

Średnica (Ø): 9.5mm

Rozmiar gwintu (TS): 3/8" UNC

Słupki: Stal nierdzewna (1)

Podkładki: 3/8" podkładka zabezpieczająca z brązu krzemowego (1)

Nakrętki: 3/8"-16 UNC nakrętka sześciokątna z brązu krzemowego (1)

Tylko forma: Nie

Forma zamienna: PBHV12A003

Materiał spawalniczy: PB65, sprzedawane oddzielnie

Zacisk uchwytu: L160, sprzedawane oddzielnie


Zestaw: Tak

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Rama spawarki jest sprzedawana oddzielnie.

Wymagane może być odsunięcie przewodów od siebie. Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi na przywieszce dołączonej do formy.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.