

Uszczelki płyty dławnicowej, AG



Uszczelka z polietylenu gwarantuje utrzymanie stopnia ochrony obudowy, chroniąc zainstalowane wewnątrz komponenty i urządzenia.

FUNKCJE

Opis: Do standardowych otworów płyty dławikowej.

Materiał: Gąbka polietylenowa 4 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.

SPECYFIKACJE

Wysokość:	4mm
Grubość:	4mm
Kolor:	Czarny
Materiał:	Pianka polietylenowa
Zakończ:	Gładka matowa

Table 1/1

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Typ płyty dławnicowej	Szerokość otworu płyty dławikowej	Głębokość otwarcia płyty dławikowej	Materiał obudowy
AG00S	140mm	86mm	0S.	110mm	56mm	Stal miękka
AG01	240mm	126mm	1	210mm	96mm	Stal miękka
AG01S	240mm	86mm	1 S.	210mm	56mm	Stal miękka
AG02	340mm	126mm	2	310mm	96mm	Stal miękka
AG02S	340mm	86mm	2S.	310mm	56mm	Stal miękka
AG03	440mm	126mm	3	410mm	96mm	Stal miękka
AG03S	440mm	86mm	3S.	410mm	56mm	Stal miękka
AG04	540mm	126mm	4	510mm	96mm	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.