

Niemetalowe uszczelnienia otworów

Designed for use in corrosive environments to seal extra pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. These hole seals are suitable for sealing enclosure openings in industries such as petroleum and chemical processing, wastewater processing, pulp and paper, outdoor monitoring and any other industry exposed to harsh environments.

NORMY BRANŻOWE

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66



FUNKCJE

Niemetalowa konstrukcja zapewnia doskonałą odporność na korozję, co zapewnia niezawodność w trudnych warunkach środowiskowych.

Innovative 3-in-1 self-centering design reduces inventory requirements; 3 models cover 9 common industry cutouts ranging from 1/2 inch (13mm) to 2-1/2 inch (64mm)

UV stabilized; ideal for direct sunlight (avoids fiberbloom associated with fiberglass)

Chemically resistant to a broad range of chemicals

Durable and impact resistant; resists cracking

Sold in quantities of 2 per catalog number

Cost-effective alternative to stainless steel

Polyester material has a UL 94 rating of 5VA

Easy to install; no tools required

Thread and nut are constructed of non-glass-filled polyester

Oil-resistant gasket included

SPECYFIKACJE

Table 1/1						
Numer katalogowy	Średnica otworu	Materiał	Wykończenie	Kolor	Kod koloru	Grubość
ASPB05075NM	33mm max	Poliester	Teksturowany	Jasnoszary	RAL 7035	3mm
AS150200250NM	80mm max	Poliester	Teksturowany	Jasnoszary	RAL 7035	3mm
ASPB100125NM	49mm max	Poliester	Teksturowany	Jasnoszary	RAL 7035	3mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE