

Drzwi wewnętrzne do dystrybucji zasilania, DI



Powierzchnia montażowa wewnątrz obudowy dla wyświetlaczy i wskaźników, przy jednoczesnej ochronie komponentów przed dostępem osób nieupoważnionych.

FUNKCJE

Opis: Drzwi wewnętrzne zapewniają powierzchnię do montażu urządzeń znajdujących się za zewnętrznymi drzwiami pełnymi lub przeszklonymi. Szerokość przestrzeni montażowej przy maksymalnie wysuniętych do przodu drzwiach wewnętrznych wynosi 80 mm. Regulacja głębokości w odstępach 25 mm. Możliwość dalszego korzystania z płyty montażowej znajdującej się za drzwiami wewnętrznymi. Drzwi wyposażone w dwa zamki dwupiórowe 3 mm.

Materiał: Stal miękka 1.5 mm.

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.5mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Zakończ:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Szybka wysyłka
DI1206R5	1153mm	565mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DI1208R5	1153mm	765mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DI1406R5	1353mm	565mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DI1408R5	1353mm	765mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DI1606R5	1553mm	565mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DI1608R5	1553mm	765mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DI1806R5	1753mm	565mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DI1808R5	1753mm	765mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DI2006R5	1953mm	565mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DI2008R5	1953mm	765mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DI2206R5	2153mm	565mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie
DI2208R5	2153mm	765mm	53mm	Stal miękka	Wolnostojący	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne rozmiary dostępne na zamówienie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa

instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.