

Pokrywa przeciwdeszczowa, ARF



Daszek przeciwdeszczowy spadzisty z stali miękkie, przy otwartych drzwiach chroni zainstalowane w obudowie komponenty przed wodą.

FUNKCJE

Opis: Do zamontowania jako osłona zewnętrzna dla pojedynczych obudów wiszących. Dach jest lekko skośny i wyposażony w okap. Wymagana obróbka. Element zwiększa rozmiary obudowy: wys.: 60 mm, gł.: 20 mm i szer.: 20 mm.

Materiał: Stal miękka 1,5 mm.

Wykończenie: RAL 7035 Powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Ilość sztuk w zestawie: 1 daszek przeciwdeszczowy z akcesoriami montażowymi.

Informacje dodatkowe: W przypadku ekspozycji na wysokie poziomy promieniowania UV należy zamówić ARF wraz z farbą poliestrową 100%. W przypadku wilgotnych środowisk zaleca się zastosowanie dodatkowego podkładu chroniącego przed korozją. W przypadku zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń należy wziąć pod uwagę odporność na korozję. Element ARF nie jest zgodny z zawiasami MMH 180°.

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.5mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Szybka wysyłka
ARF02515R5	55mm	250mm	155mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF02521R5	60mm	250mm	210mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF03015R5	55mm	300mm	155mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF03021R5	60mm	300mm	210mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF04015R5	55mm	400mm	155mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF04021R5	60mm	400mm	210mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF04026R5	65mm	400mm	260mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF04030R5	68mm	400mm	300mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF05015R5	55mm	500mm	155mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF05021R5	60mm	500mm	210mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF05026R5	65mm	500mm	260mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF05030R5	68mm	500mm	300mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF06021R5	60mm	600mm	210mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF06026R5	65mm	600mm	260mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF06030R5	68mm	600mm	300mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF06040R5	77mm	600mm	400mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Szybka wysyłka
ARF08021R5	60mm	800mm	210mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF08026R5	65mm	800mm	260mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF08030R5	68mm	800mm	300mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF08040R5	77mm	800mm	400mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF10030R5	68mm	1000mm	300mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie
ARF12030R5	68mm	1200mm	300mm	Stal miękka	Montaż ścienny	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE