

Daszek przeciwdeszczowy, ASST



Daszek spadzisty przeciwdeszczowy z stali nierdzewnej chroni komponenty zainstalowane w obudowie przed kontaktem z wodą ściekającą z góry w przypadku otwarcia drzwi.

FUNKCJE

Opis: Do montażu jako osłona zewnętrzna obudów ściennych z stali nierdzewnej. Zadaszenie jest lekko nachylone i wyposażone w rowek odprowadzający wodę. Wymagana jest obróbka. Wymiary obudowy zwiększają się o następujące wartości: wys.: 60 mm, szer.: 20 mm i głęb.: 20 mm.

Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304 / AISI 316L.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: 1 daszek przeciwdeszczowy z elementami montażowymi.

Informacje dodatkowe: Element ASST nie jest zgodny z zawiasami MMHS 180°.

Zestaw obejmuje osprzęt montażowy

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Materiał obudowy	Rodzina produktów
ASST103	59mm	1000mm	300mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST103-316	59mm	1000mm	300mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST123	59mm	1200mm	300mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST123-316	59mm	1200mm	300mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST124	59mm	1200mm	400mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST124-316	59mm	1200mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST042	59mm	400mm	210mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST042-316	59mm	400mm	210mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST062	59mm	600mm	210mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST062-316	59mm	600mm	210mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST063	59mm	600mm	300mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST063-316	59mm	600mm	300mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST083	59mm	800mm	300mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST083-316	59mm	800mm	300mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST084	59mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 304	Stal miękka	Montaż ścienny
ASST084-316	59mm	800mm	400mm	Stal nierdzewna 316L	Stal miękka	Montaż ścienny

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.