

Szczelinowe panele przednie do dystrybucji zasilania, MSMCP



Ten panel przedni z wycięciami, ze stali miękkiej, MSMCP, jest przeznaczony do ramy przedniej systemu mocowania lub ram modułowych. W przypadku montażu komponentów modułowych obróbka nie jest wymagana.

FUNKCJE

Opis: Panel przedni z wycięciami pod komponenty modułowe. W zestawie z jedną szyną DIN do każdego rzędu komponentów modułowych. Dodatkowo usztywniony na górze i na dole.

Materiał: 1.25 mm stal.

Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

Dostawa: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.

Wymagania montażowe: Do montażu na ramie modułowej.

The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)

Slotted front panel for modular assemblies

Provided with one DIN rail per row for modular components

It has a top and bottom bending to provide extra rigidity

One piece with mounting material

To be assembled on the modular system frame

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.25mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Zakończ:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Ilość panelu
MSMCP1506R5	150mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	1
MSMCP1508R5	150mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	1
MSMCP2006R5	200mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	1
MSMCP2008R5	200mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	1
MSMCP3006-1R5	300mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	1
MSMCP3006-2R5	300mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	2
MSMCP3008-1R5	300mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	1
MSMCP3008-2R5	300mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	2
MSMCP4506R5	450mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	3
MSMCP4508R5	450mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	3
MSMCP6006R5	600mm	600mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	4
MSMCP6008R5	600mm	800mm	13mm	Stal miękka	Wolnostojący, Montaż ścienny	4

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.