

Swing-Out Panel



Swing-Out Panels allow a front-mounted panel to pivot out of an enclosure frame opening. This accessory includes a panel and all the necessary hardware. Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.

FUNKCJE

Swing-Out Panels are available for 600-, 700- and 800-mm wide enclosures

Spring-loaded pivot post allows for easy installation

Hinge blocks are anodized black; supports and panel have a painted white finish

Quarter-turn latches are provided to secure the Swing-Out Panel in the closed position

Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.

All necessary mounting hardware included

SPECYFIKACJE

Grubość:	2.66mm
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kolor:	Biały

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Pasuje do szerokości ramy	Szybka wysyłka
PSP146	Stal miękka	600mm	Nie
PSP148	Stal miękka	800mm	Nie
PSP166	Stal miękka	600mm	Nie
PSP168	Stal miękka	800mm	Nie
PSP186	Stal miękka	600mm	Nie
PSP188	Stal miękka	800mm	Nie
PSP206	Stal miękka	600mm	Nie
PSP208	Stal miękka	800mm	Nie
PSP226	Stal miękka	600mm	Nie
PSP228	Stal miękka	800mm	Nie
PSP76	Stal miękka	600mm	Nie
PSP78	Stal miękka	800mm	Nie
PSP147	Stal miękka	700mm	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.