

Drive Pin Assembly Kit



Drive pin assemblies attach to the piston of the pin driver. The assemblies consist of grommet supports, grommets, drive pins and retaining rings. Each drive pin assembly is designed for a specific reinforcing bar size and is quickly and easily changed in the field.

FUNKCJE

Color-coded and stamped with appropriate reinforcing bar size

Designed to withstand the forces required for assembly

Easily replaced when worn

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny	Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA	Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada	Średnica (Ø)	Długość (L)
ML542	145780	20 mm	#6	20M	37 mm	23mm
ML543	145770	16 mm	#5	15M	37 mm	37mm
ML544	145760	12 mm	#4	10M	37 mm	49mm

Table 2/2


Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia	Kolor
ML542	145780	0.13 kg	Żółty
ML543	145770	0.18 kg	Pomarańczowy

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia	Kolor
ML544	145760	0.23 kg	Czerwony

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE