

C12SW Side Weldable Half-Coupler, Round, 16 mm, #5, 15M

NUMER KATALOGOWY

EL16C12SWSP01



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Designed for connecting reinforcing bar parallel to structural steel sections or plates

Round coupler allows the positioning of bent or hooked bar prior to welding

Machined from weldable grades of steel

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Stal

Zakończ: Gładka

Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny: 16 mm

Rozmiar pręta zbrojeniowego, US: #5

Rozmiar prętów zbrojeniowych, Kanada: 15 M.

Średnica (Ø): 25 mm

Długość (L): 80mm

Głębokość pręta (BD): 24mm

Waga jednostki: 0.26 kg

Zaprojektowany, aby się spotkać: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 Typ (wydajność określona na poziomie 125%); ACI 318 typ 2 (określone rozciąganie); ACI 349; ACI 359; AS3600


Ilość opakowania: 60

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

The design of the weld, the selection of electrode, and other relevant choices depend on the chemical and physical properties of the structural steel to which the couplers are welded. Engineers who design assemblies should adhere to all appropriate regulations.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE