

Horizontal Pouring Basin, Top Fill, Standard



Standard horizontal pouring basins should be used whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the standard pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.

FUNKCJE

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

SPECYFIKACJE

Material: Grafit

Table 1/1

Numer katalogowy	Średnica (Ø)	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)
RBWS1467D	54 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467F	64 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467M	95 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467U	35 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467X	38 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467E	57 mm	86mm	89 mm	102 mm

Numer katalogowy	Średnica (Ø)	Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)
RBWS1467G	70 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467C	48 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467A	41 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467K	86 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467H	73 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467J	76 mm	86mm	89 mm	102 mm


DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

RBWS1467 pouring basins require one RBW167 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.