

nVent ERIFLEX Flexbus IP55 - wejście przewodowe

Data Solutions



Przepusty IP55 nVent ERIFLEX Flexbus mogą być używane do rozdzielni oraz zasilacza w celu podniesienia klasy szczelności do poziomu IP55. Chronią izolację przewodów nVent ERIFLEX Flexbus przed ostrymi krawędziami pokrywy zasilacza lub rozdzielnicy.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Odporna na UV

Zgodność z normą RoHS

Trudnopalne

Made with soft PVC to follow any potential conductor bending radius

Sealing around the conductor is made by a self-fusing tape with a strong adhesive

Good resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Adaptable to any nVent ERIFLEX Flexbus conductor cross section by cutting the top material with traditional cutter

High acid resistance

SPECYFIKACJE

Stopień ochrony obudowy: IP 55

Material: Polichlorek winylu

Temperatura pracy: -40 to 140°C


Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Typ	A.	B.	C.	Rozmiar przewodu
FLEXCEIP55C501	508140	Pojedyncze wejście	126mm	102mm	175mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1001	508141	Pojedyncze wejście	176mm	102mm	152mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²
FLEXCEIP55C502	508142	Podwójne wejście	126mm	157mm	175mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²
FLEXCEIP55C1002	508143	Podwójne wejście	176mm	157mm	152mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Moment obrotowy (TQ)	Waga jednostki
FLEXCEIP55C501	508140	2.5N·m	0.6kg
FLEXCEIP55C1001	508141	2.5N·m	0.7kg
FLEXCEIP55C502	508142	2.5N·m	0.8kg
FLEXCEIP55C1002	508143	2.5N·m	1kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.