

Listwa gniazdowa, BS

Data Solutions



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie o wymiarach 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie typu Rack z gniazdami BS.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Montaż poziomy lub pionowy

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Zgodnie z BS 1363

Wysokość montażu 1U.

230 V, 13 A.

Przewód zasilający 2 m z wtyczką BS (z wbudowanym bezpiecznikiem)

Listwy gniazdowe z gniazdami British Standard

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium; Poliamid
Kolor:	Szary
Typ produktu:	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Ilość gniazda	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Ilość opakowania	Głębokość
60110-245	BS	6	Tak	230V	1	44mm
60110-243	BS	7	Nie	230V	1	44mm
60110-244	BS	10	Nie	230V	1	44mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Długość
60110-245	Anodowane	438.5mm
60110-243	Anodowane	438.5mm
60110-244	Anodowane	947.5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.