


Zespół adaptera kołnierza stalowego

Data Solutions



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Adapter do Belki Stalowej i Uniwersalny Łącznik Konstrukcyjny są wstępnie zmontowane, zmniejszając pracę wymaganą na budowie

Można instalować na górnej lub dolnej półce dwuteowników lub belek

Niski profil łatwo mieści się między blachą trapezową, a konstrukcją stalową

Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie

Zintegrowany wskaźnik kąta z łatwością informuje o kącie ustawienia elementu usztywniającego

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Instalacja z rurami usztywniającymi od 1" do 2", aby zmniejszyć asortyment

Spełnia wymagania normy NFPA® 13 jako wstępną kwalifikację do aplikacji sejsmicznych

Przebadane pod kątem zgodności z normą FM®

FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Grubość kołnierza (FT)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
CSBS1A	404505	Stal	Galwanizowany elektrolitycznie	6 – 19mm	67mm	92mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Kąt (a)	A.	B.	C.	D.
CSBS1A	404505	45°	105mm	33mm	65mm	23mm


Obciążenia UL

Numer części	Grubość kołnierza	Element usztywniający	Nośność
CSBS1A	6 - 8 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	6672 N
	8 - 19 mm		7561 N

Obciążenia FM

Numer części	Wydajność pozioma na kąt montażu w stosunku do pozycji pionowej							
	Prostopadły do Konstrukcji				Równoległy do Konstrukcji			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBS1A	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.