


Panel kablowy Varistar

Data Solutions



Pionowy panel kablowy do wolnostojących szafek Varistar sproszkowany w kolorze szafek o różnych szerokościach.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do montażu bezpośrednio na ramie

Kable są montowane na miejscu za pomocą opasek kablowych lub rzepów

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Panel szafki/szafy serwerowej

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor
------------------	------------------	----------	-----------	-----------	------------------	-------

23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Czarny szary
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Czarny szary
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Czarny szary
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Czarny szary
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Czarny szary
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Czarny szary
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Czarny szary
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Czarny szary
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Czarny szary
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Czarny szary
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Czarny szary
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Czarny szary
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Czarny szary

Table 2/2

Numer katalogowy	Kod koloru	Zakończ	Typ
23130-501	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli
23130-499	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli
23130-500	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli
23130-502	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli
23130-503	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli

Numer katalogowy	Kod koloru	Zakończ	Typ
23130-504	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli
23130-150	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli
23130-421	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli
23130-422	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli
23130-151	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli
23130-420	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli
23130-625	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli
23130-628	RAL 7021	Malowany proszkowo	Panel kabli

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE