


Novastar Frame, Heavy-Duty

Instalacje zasilające



Aesthetic aluminum die-cast frame with 400 kg static load capacity. Aluminum extruded 19" upright bolted onto the frames.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Static load-carrying capacity 400 kg

19" plane - 60 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Rack Height	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Kolor	Color Code
------------------	-------------	----------	-----------	-----------	-------	------------

28230-056	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-189	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-192	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-193	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-310	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-370	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-430	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-196	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-197	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-314	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-374	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-434	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-200	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-201	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-319	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-379	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-439	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-204	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-205	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021

28230-328	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-388	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-448	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-208	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-209	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-332	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-392	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-452	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-212	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-213	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-337	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-397	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-457	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-216	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-217	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-341	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-401	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021
28230-461	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Frame Material	Product Type	Obciążenie statyczne	Typ
------------------	----------------	--------------	----------------------	-----

28230-056	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-189	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-192	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-193	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-310	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-370	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-430	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-196	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-197	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-314	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-374	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-434	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-200	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-201	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-319	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-379	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-439	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-204	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-205	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń

28230-328	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-388	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-448	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-208	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-209	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-332	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-392	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-452	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-212	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-213	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-337	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-397	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-457	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-216	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-217	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-341	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-401	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń
28230-461	Aluminium	Cabinet/Rack Frame	400 kgf	Do wysokich obciążeń

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order doors, rear panels, side panels, top cover assemblies, plinths, floors, shelves, slide rails and castors or adjustable feet separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE