

Szafka serwera Varistar CP

Data Solutions



Spawana rama stalowa dla wysokich wymagań obciążenia statycznego. Przygotowany do 19-calowej integracji zasobów IT.

FUNKCJE

Wstępnie skonfigurowana, gotowa do użycia szafka

Nośność statyczna do 1600 kg, dynamiczna 1000 kg.

Klasa ochrony przed wnikaniem IP 20

Możliwość instalacji różnych urządzeń IT

Zintegrowane panele pneumatyczne do chłodzenia od przodu do tyłu

Można go łatwo zintegrować z systemem zamykania alejek

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne: 1600kg

Typ produktu: Statyw

Kod koloru okładziny: RAL 7021

Materiał ramy: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Wysokość	Materiał okładziny	Szerokość	Kolor okładziny	Głębokość
------------------	------------------	----------	--------------------	-----------	-----------------	-----------

10630-017	42U	2000mm	Stal	600mm	Czarny szary	1200mm
10630-018	42U	2000mm	Stal	800mm	Czarny szary	1200mm
10630-019	47U	2200mm	Stal	600mm	Czarny szary	1200mm
10630-020	47U	2200mm	Stal	800mm	Czarny szary	1200mm
10630-023	42U	2000mm	Stal	600mm	Czarny szary	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Stal	800mm	Czarny szary	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Stal	600mm	Czarny szary	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Stal	800mm	Czarny szary	1200mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Ilość opakowania	Obciążenie dynamiczne	Zakończ	Materiał
10630-017	Standardowy	1	1000kgf	Malowany proszkowo	Stal
10630-018	Standardowy	1	1000kgf	Malowany proszkowo	Stal
10630-019	Standardowy	1	1000kgf	Malowany proszkowo	Stal
10630-020	Standardowy	1	1000kgf	Malowany proszkowo	Stal
10630-023	Obok siebie	1	1000kgf	Malowany proszkowo	Stal
10630-024	Obok siebie	1	1000kgf	Malowany proszkowo	Stal
10630-025	Obok siebie	1	1000kgf	Malowany proszkowo	Stal
10630-026	Obok siebie	1	1000kgf	Malowany proszkowo	Stal

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE