


# Kabel do sieci szyny T21 Complete Welder, Signal



## FUNKCJE

Kompletny zespół spawający do środników szyn w wersji prawej lub lewej, przeznaczony do instalacji obwodów torowych i połączeń zwierających na osi neutralnej szyny 85 do 141 lb.

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

## SPECYFIKACJE

**Typ szyny:** 85 funtów do 141 funtów sekcji T-Rail

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Styl terminala łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBTBT21YRH		Stal, Graphite	Karta „jeden”	16 mm <sup>2</sup> koncentryczny	5.18mm	T21
SBTBT21YLH		Stal, Graphite	Karta „jeden”	16 mm <sup>2</sup> koncentryczny	5.18mm	T21
SBTBT21XRH		Stal, Graphite	Karta „jeden”	25 mm <sup>2</sup> koncentryczny	6.6mm	T21
SBWT21W6RH	223217	Stal, Graphite	Wykonane w terenie	50 mm <sup>2</sup> w stanie stałym	8mm	T21

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Styl terminala łączącego	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
SBWT21W6LH		Stal, Graphite	Wykonane w terenie	50 mm <sup>2</sup> w stanie stałym	8mm	T21

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Orientacja
SBTBT21YRH		Prawa ręka
SBTBT21YLH		Lewa ręka
SBTBT21XRH		Prawa ręka
SBWT21W6RH	223217	Prawa ręka
SBWT21W6LH		Lewa ręka

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

**Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

**Europa**

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

**Europa**

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

**APAC**

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.