

Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting

Instalacje zasilające

Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting.

FUNKCJE

Base plate is open at the side; the opening can be covered over with a brush strip

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Kolor	Color Code	Wykończenie	Materiał
21630-136	600 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	Powlekane proszkowo	Stal
21630-134	600 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Powlekane proszkowo	Stal
21630-135	600 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021	Powlekane proszkowo	Stal
21630-139	800 mm	1200 mm	Black Grey	RAL 7021	Powlekane proszkowo	Stal
21630-137	800 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	Powlekane proszkowo	Stal
21630-138	800 mm	1100 mm	Black Grey	RAL 7021	Powlekane proszkowo	Stal

Table 2/2

Numer katalogowy	Product Type	Typ
21630-136	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting

Numer katalogowy	Product Type	Typ
21630-134	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting
21630-135	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting
21630-139	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting
21630-137	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting
21630-138	Cabinet/Rack Base	Base Plate, Cable Ducting

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order brush strip separately.

Please purchase the grounding kit separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE