

Varistar CP Mobile Base/Plinth

Power Utilities

Mobile base/plinth to make a cabinet mobile.

FUNKCJE

Covers, St, 1.5 mm

Load-carrying capacity on casters 400 kg, on adjustable feet 1000 kg

Support, St, 3 mm

Color RAL 7021

Plinth height H = 103 mm, with feet adjustable from 126 to 134 mm

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Kolor	Kod koloru	Typ produktu	Typ
21630-658	600 mm	1000 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Cokół podstawy, Mobile
21630-655	600 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Cokół podstawy, Mobile
21630-657	600 mm	900 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Cokół podstawy, Mobile
21630-656	600 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Cokół podstawy, Mobile
21630-661	800 mm	600 mm			Podstawa szafki/stelaża	Cokół podstawy, Mobile
21630-663	800 mm	900 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Cokół podstawy, Mobile

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Kolor	Kod koloru	Typ produktu	Typ
21630-664	800 mm	1000 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Cokół podstawy, Mobile
21630-662	800 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	Podstawa szafki/stelaża	Cokół podstawy, Mobile

Table 2/2

Numer katalogowy	Współpracuje z
21630-658	Varistar CP
21630-655	Varistar CP
21630-657	Varistar CP
21630-656	Varistar CP
21630-661	Varistar CP
21630-663	Varistar CP
21630-664	Varistar CP
21630-662	Varistar CP

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.