

Varistar CP Seismic Base Plate, IP55, One-Piece

Power Utilities

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.

FUNKCJE

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Kolor	Kod koloru	Zgodność z	Materiał
20630-301	600 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Stal
20630-302	600 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Stal
20630-304	600 mm	1200 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Stal
20630-305	800 mm	600 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Stal
20630-306	800 mm	800 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Stal
20630-307	800 mm	1000 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Stal

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Kolor	Kod koloru	Zgodność z	Materiał
20630-303	1000 mm	1000 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Stal
20630-308	1200 mm	1200 mm	Czarny szary	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Stal

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Stopień ochrony	Typ	Współpracuje z
20630-301	Podstawa szafki/stelaża	IP55	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP
20630-302	Podstawa szafki/stelaża	IP55	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP
20630-304	Podstawa szafki/stelaża	IP55	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP
20630-305	Podstawa szafki/stelaża	IP55	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP
20630-306	Podstawa szafki/stelaża	IP55	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP
20630-307	Podstawa szafki/stelaża	IP55	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP
20630-303	Podstawa szafki/stelaża	IP55	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP
20630-308	Podstawa szafki/stelaża	IP55	Płyta podstawy, gładka	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.