

Nieizolowany przewód lity, Stal, HD, 1/0 pełny, 125 m

NUMER KATALOGOWY

RSCC8100



FUNKCJE

Lity kabel do wielu zastosowań

Dostępne praktyczne szpule o mniejszych rozmiarach

Elementy LPA i LPC są stosowane z przewodem odprowadzającym układu odgromowego lub w ramach zastosowań uziemiających.

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 197860

Materiał: Stal

Zakończ: Ocynkowane ogniowo

Rozmiar przewodu: 1/0 stałe

Przekrój poprzeczny: 50.3mm²

Średnica (Ø): 8 mm

Długość (L): 125m


Waga jednostki: 0.4 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ciężar jednostkowy podano dla długości 1 stopy (0,3048 m).

Długości dopasowane pod kątem zamówienia (CTO) są dostępne za dodatkową opłatą.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.