

Dwie kompletne spawarki T9 do łączenia przewodów zasilających do łubków szyn



FUNKCJE

Kompletny zespół spawający, umożliwiający wygodne mocowanie połączeń zwierających do główki szyny

Połączenie wykonuje się w obszarze płytki stykowej

Obejmuje środek do czyszczenia formy i pistolet krzemieniowy

SPECYFIKACJE

Typ szyny: Odcinki szyny T 85-141 lb

Styl zacisku łączącego: C

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
PBCT92J	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	2/0 splot linowy	12.19mm	T9
PBCT9S5	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	2/0 mieszany	13.36mm	T9
PBCT9S6	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	3/0 mieszany	14.53mm	T9
PBCT92S	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	4/0 splot linowy	15.49mm	T9

Numer katalogowy	Materiał	Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna przewodu, nominalna	Styl spawarki
PBCT92W	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T9
PBXLCT92W	Graphite, Steel, Tworzywo termoplastyczne	250 kcmil splot linowy	19.05mm	T9

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE