

HWAT Self-Regulating Heating Cable



nVent RAYCHEM HWAT self-regulating trace heating cables maintain water temperatures in a building's hot water distribution network. Installed underneath the thermal insulation, they automatically compensate for pipe heat losses where they occur and provide an energy efficient solution.

FUNKCJE

Simple to design: single pipe instead of recirculation system

Branch lines, instant hot water at tap: for reduced tap times and water waste, water maintained at specific temperatures, no return pipework or return of cold water into the water heater

Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections

Energy efficient and safe: no overheating, advanced energy saving and monitoring with HWAT-ECO or ACS-30 controller

Reliable during long life: 10 year product warranty available, aluminum foil layer to protect from chemical ingress, maintenance free

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Ground Path Type:	Braid
Outer Jacket Material:	Modified Polyolefin
Materiał przewodnika:	Nickel-Plated Copper

Table 1/1

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Supply Voltage	Kolor	Max Circuit Length	Nominal Width	Nominal Thickness
018662-000	HWAT-M-SPOOLBOX-50	220 – 240 V	Pomarańczowy	100 m	13.7 mm	7.6 mm
258015-000	HWAT-L	220 – 240 V	Żółty	180 m	13.8 mm	6.8 mm
498639-000	HWAT-M	220 – 240 V	Pomarańczowy	100 m	13.7 mm	7.6 mm

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Supply Voltage	Kolor	Max Circuit Length	Nominal Width	Nominal Thickness
266435-000	HWAT-R	220 – 240 V	Czerwony	100 m	16.1 mm	6.7 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Requires the use of a 30 mA residual current device (RCD) to provide maximum safety and protection from fire. All heating circuits have to be protected by C-type circuit breaker.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT