


Nieizolowany przewód stały



FUNKCJE

Lity kabel do wielu zastosowań

Dostępne praktyczne szpule o mniejszych rozmiarach

Elementy LPA i LPC są stosowane z przewodem odprowadzającym układu odgromowego lub w ramach zastosowań uziemiających.

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Zakończ	Rozmiar przewodu	Przekrój poprzeczny	Średnica (Ø)
ASC0850	711530	Aluminium	Gołe	8 mm stałe	50.3mm ²	8 mm
RSCC8100	197860	Stal	Ocynkowane ogniowo	1/0 stałe	50.3mm ²	8 mm
RSCC2SS830	197685	Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)	Gołe	1/0 stałe	50.3mm ²	8 mm
RC-ET-8	198210	Miedź	Cynowany	1/0 stałe	50.2mm ²	8 mm
RC-EC-8	198160	Miedź	Gołe	1/0 stałe	50.2mm ²	8 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość (L)	Waga jednostki	Zgodność z
------------------	----------------	-------------	----------------	------------


ASC0850	711530	50m	0.14 kg	
RSCC8100	197860	125m	0.4 kg	
RSCC2SS830	197685	30m	0.4 kg	
RC-ET-8	198210	100m	0.45 kg	
RC-EC-8	198160	100m	0.45 kg	IEC® EN 62561-2

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Ciężar jednostkowy podano dla długości 1 stopy (0,3048 m).

Długości dopasowane pod kątem zamówienia (CTO) są dostępne za dodatkową opłatą.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.