

Materiał spawalniczy nVent ERICO, F80



FUNKCJE

Mieszanka składa się głównie z aluminium i tlenku miedzi

Rozwiązanie stosowane głównie w przypadku wykonywania połączeń z szyną nośną

Połączony zestaw materiału spawalniczego

Materiał egzotermiczny posiada oznaczenie kolorystyczne w postaci żółtej przykrywki i jest przeznaczony do stosowania na torach oraz obiektach kolejowych

Zewnętrzny pierścień żółtej przykrywki ma różne kolory, w zależności od rozmiaru materiału, dzięki czemu materiał można z łatwością rozróżnić, co eliminuje ryzyko korzystania z niewłaściwej wersji

Zapłon elektroniczny

Brak konieczności stosowania materiału wyjściowego

Właściwości niewybuchowe

Nie ulega niekontrolowanemu zapłonowi

Wymogi dotyczące materiału egzotermicznego można określić na podstawie szczegółów określonego połączenia nVent ERICO Cadweld

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Pierścień kodowy koloru
PB400PLUSF80	165736	Brązowy
PB150PLUSF80	165732	Ciemnoniebieski

Numer katalogowy	Numer artykułu	Pierścień kodowy koloru
PB65PLUSF80	165729	Ciemnozielony
PB90PLUSF80	165730	Szary
PB45PLUSF80	165728	Jasnoniebieski
PB300PLUSF80	165735	Jasnozielony
PB115PLUSF80	165731	Pomarańczowy
PB250PLUSF80	165734	Fioletowy
SB32PLUSF80		Biały
PB200PLUSF80	165733	Żółty

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Stosowanie materiału do połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld Plus wymaga zastosowania elektronicznej jednostki sterowania zapłonem (sprzedawana osobno).

All nVent ERICO Cadweld connections on rail properties must be installed using either nVent ERICO Cadweld Welding Material, Rail F80 or nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F80.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.