

Materiał spawalniczy nVent ERICO, szyna F80, standard



FUNKCJE

Mieszanka składa się głównie z aluminium i tlenku miedzi

Rozwiązanie stosowane głównie w przypadku wykonywania połączeń z szyną nośną

Materiał egzotermiczny znajduje się w górnej części pojemnika, a materiał inicjujący jest ubity w jego dolnej części

Zapakowany według rozmiarów w rurki z tworzywa sztucznego z żółtymi nasadkami

Pojemniki są zapakowane w pudełka z tworzywa sztucznego umieszczone wraz metalowymi dyskami

Dla każdego połączenia spawanego należy stosować jeden krążek

Właściwości niewybuchowe

Nie ulega niekontrolowanemu zapłonowi

Spełnia zalecenia określone w podręczniku AREMA®, część 8.1.34, „Zalecane kryteria projektowania materiału do spawania egzotermicznego na bazie miedzi”

Wymogi dotyczące materiału egzotermicznego można określić na podstawie szczegółów określonego połączenia nVent ERICO Cadweld

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Numer artykułu
PB115	
PB250	

Numer katalogowy	Numer artykułu
PB500	163190

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

All nVent ERICO Cadweld connections on rail properties must be installed using either nVent ERICO Cadweld Welding Material, Rail F80 or nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F80.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE