

nVent ERICO Ericcontact Narzędzie do wstawiania, instrukcja



FUNKCJE

Rozwiązanie przeznaczone do wkładania pojedynczych i podwójnych styków szynowych nVent ERICO Ericcontact

Umieszczone w skrzynce narzędziowej, która umożliwia bezpieczne i wygodne przenoszenie

Rozwiązanie obejmuje dwa trzpienie MDRL (715215) do elementu nVent ERICO Ericcontact 19 mm

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Przyłożona siła	Ciśnienie robocze	System
HSKE	715345	57kN	630bar	Głowica hydrauliczna z ręcznie sterowaną pompą hydrauliczną

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw zawiera: (2) trzpienie do styku szynowego 19 mm nVent ERICO Ericcontact, (1) narzędzie do usuwania ostrych krawędzi, (1) testowy przyrząd pomiarowy, (1) walizkę metalową, (1) pompę HSKE podłączaną za pomocą wysokociśnieniowego węża hydraulicznego do zespołu PSKE oraz (1) ręczne narzędzie HSKE.

Rozmiar styku szynowego ERICONTACT firmy ERICO	Wymagane części	
8 mm	Adapter trzpienia MDRL8ADP (715218) i trzpień MDRL8 (715216)	Zamawiane oddzielnie
13,5 mm	Adapter trzpienia MDRL135ADP (715219) i trzpień MDRL135 (715217)	Zamawiane oddzielnie
19 mm	MDRL (715215) Mandrel	W zestawie
22 mm	Płytką głowicy wprowadzającej PSKECMB (715596)	Zamawiane oddzielnie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE