

Polymer Junction Box For PI Cables



nVent RAYCHEM JB-EX-XX are junction boxes with or without earth plate and external earth stud. Depending on the type, they are equipped with 10 mm² or 35 mm² terminals to allow loads up to 100 A to a power supply or other configurations such as Tees or Splices. Available in different sizes with a various number of M20 entries to accommodate multiple configurations and electrical loads.

FUNKCJE

Simple and fast to install, easy to maintain

Hazardous areas approved

Available in different models and sizes for multiple configurations

Reliable during long life: 10 year product warranty available, maintenance free

OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Area Classification:	Non-Hazardous; Hazardous
IP Rating:	IP66
Montaż:	Wall/Support Bracket Mounted
Ambient Temperature:	-55 do 55°C

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Max Voltage	Cable Entry	Max Conductor Cross Section	Wysokość	Szerokość
1244-006384	JB-EX-20-EP	590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm	122 mm
1244-000579	JB-EX-21	550 V	1xM32 6xM20	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-000590	JB-EX-20	590 V	1xM25 3xM20	10 mm ²	120 mm	122 mm
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	690 V	1xM40 6xM20	35 mm ²	160 mm	260 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Głębokość	Light Indication Included	Earth Plate Included
1244-006384	JB-EX-20-EP	90 mm	Nie	Tak
1244-000579	JB-EX-21	90 mm	Nie	Nie
1244-000590	JB-EX-20	90 mm	Nie	Nie
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	90 mm	Nie	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT