

SBS-R Control Panel for Hot Water Temperature Maintenance



OKREŚLENIU SPECYFIKACJI

Phase Quantity:	3
IP Rating:	IP55
Protection:	Miniature- / Earth Leakage Circuit Breaker
Montaż:	Wall Mounted
Over Voltage Protection:	Tak

Table 1/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Group Quantity	Circuit Breaker Quantity	Circuit Breaker	Main Switch Current Rating	Circuit Breaker Quantity, 30 mA
1244-016639	SBS-R-HWAT-1X20A	1	1	20 A, Type C	40	1
1244-016640	SBS-R-HWAT-3X20A	1	3	20 A, Type C	40	1
1244-021423	SBS-R-HWAT-1X13A	1	1	13 A, Type C	40	1
1244-021424	SBS-R-HWAT-1X16A	1	1	16 A, Type C	40	1
1244-021425	SBS-R-HWAT-3X16A	1	3	16 A, Type C	40	1
1244-021426	SBS-R-HWAT-6X16A	2	1	16 A, Type C	40	2

Table 2/2

Numer katalogowy	Nazwa pozycji	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Housing Material
1244-016639	SBS-R-HWAT-1X20A	400	300	210	Metal
1244-016640	SBS-R-HWAT-3X20A	600	400	210	Metal
1244-021423	SBS-R-HWAT-1X13A	400	300	210	Metal
1244-021424	SBS-R-HWAT-1X16A	400	300	210	Metal
1244-021425	SBS-R-HWAT-3X16A	600	400	210	Metal
1244-021426	SBS-R-HWAT-6X16A	600	600	210	Metal

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Ameryka Łacińska

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT