

19" Front Panel for Cable Eyes

19" front panel are for accommodating cable eyes.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

19" front panel to accommodate cable eyes (to mount the eyes, insert and rotate them 45°)

SPECYFIKACJE

Głębokość:	1.5mm
Szerokość stojaka:	95HP
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Materiał:	Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Montaż	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Kod koloru
20118-761	1U	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane	RAL 7035
20118-762	1U	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Ekranowanie EMC	Wykończenie	Wysokość	Typ	Szerokość	Szybka wysyłka
20118-761	Nie	Powłoka proszkowa	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm	Nie
20118-762	Nie	Powłoka proszkowa	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE