

Płyta HCBC nVent ERIFLEX FleXbus z przyłączem PE



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Sztynna część z miedzi cynowanej zapewnia silny kontakt elektryczny, aby utrzymać rozszerzalność opłotu podczas ściskania

Płyta HCBC umożliwia zachodzenie izolacji przewodu FleXbus na wtyczkę złącza

Płyta HCBC ze złączem PE umożliwia dodanie przewodu w celu podłączenia przewodu neutralnego i uziemienia

Szybki i prosty montaż

Zgodność z normą RoHS

Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections

SPECYFIKACJE

Materiał: Miedź

Zakończ: Cynowany

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	A.	B.	C.	D.	E)
------------------	----------------	----	----	----	----	----

FLEXPLATE50P E	508182	65 mm	100 mm	45 mm	41 mm	70 mm
FLEXPLATE100 PE	508183	115 mm	100 mm	45 mm	51 mm	70 mm


Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar otworu 1 (HS1)	Rozmiar otworu 2 (HS2)	Grubość (T)	Rozmiar przewodu	Waga jednostki
FLEXPLATE50P E	508182	10.5 mm	14.5 mm	5 mm	220 mm ² , 360 mm ² , 545 mm ² , 640 mm ²	0.49 kg
FLEXPLATE100 PE	508183	12.5 mm	18.5 mm	5 mm	960 mm ² , 1280 mm ² , 1810 mm ²	0.71 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu prawidłowego podłączenia przewodu Flexbus konieczne jest użycie zacisku HCBC z płytą HCBC.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE