


Półka teleskopowa 19" do Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg.



Półka Varistar, Novastar i Eurorack 19", stacjonarna o udźwigu 70 kg, perforowana dla ułatwienia montażu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Perforowane wycięcia do montażu opasek kablowych

Nośność statyczna 70 kg.

W tym prowadnice teleskopowe

Możliwość zablokowania z blokadą w kształcie litery T.

St, 1.5 mm

Perforacja głowicy młota do montażu za pomocą opasek kablowych

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Półka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
21130-352	Półka na sprzęt	600mm	382mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21130-353	Półka teleskopowa	600mm	482mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21130-374	Półka teleskopowa	600mm	565mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21130-354	Półka teleskopowa	600mm	582mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21130-375	Półka teleskopowa	600mm	677mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21130-355	Półka teleskopowa	600mm	682mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21130-357	Półka teleskopowa	553mm	500mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21130-358	Półka teleskopowa, zmniejszona głębokość	553mm	500mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21130-372	Półka teleskopowa	600mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021
21130-373	Półka teleskopowa	400mm	477mm	1	Czarny szary	RAL 7021
22130-352	Półka teleskopowa	400mm	382mm	1	Jasnoszary	RAL 7035
22130-353	Półka teleskopowa	400mm	482mm	1	Jasnoszary	RAL 7035
22130-354	Półka teleskopowa	400mm	582mm	1	Jasnoszary	RAL 7035
22130-355	Półka teleskopowa	400mm	682mm	1	Jasnoszary	RAL 7035
22130-372	Półka teleskopowa	600mm	600mm	1	Jasnoszary	RAL 7035
22130-373	Półka teleskopowa	600mm	477mm	1	Jasnoszary	RAL 7035
22130-374	Półka teleskopowa	600mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Numer katalogowy	Typ	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru
22130-375	Półka teleskopowa	600mm	677mm	1	Jasnoszary	RAL 7035
27230-108	Półka teleskopowa	600mm	582mm	1	Czarny szary	RAL 7021
27230-109	Półka teleskopowa	600mm	682mm	1	Czarny szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Zakończ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
21130-352	Malowany proszkowo	Varistar CP	Nie
21130-353	Malowany proszkowo	Varistar CP	Nie
21130-374	Malowany proszkowo	Varistar CP	Nie
21130-354	Malowany proszkowo		Nie
21130-375	Malowany proszkowo	Varistar CP	Nie
21130-355	Malowany proszkowo	Varistar CP	Nie
21130-357	Malowany proszkowo		Nie
21130-358	Malowany proszkowo		Nie
21130-372	Malowany proszkowo	Varistar CP	Nie
21130-373	Malowany proszkowo	Varistar CP	Nie
22130-352	Malowany proszkowo		Nie
22130-353	Malowany proszkowo		Nie
22130-354	Malowany proszkowo		Nie
22130-355	Malowany proszkowo		Nie

Numer katalogowy	Zakończ	Współpracuje z	Szybka wysyłka
22130-372	Malowany proszkowo		Nie
22130-373	Malowany proszkowo		Nie
22130-374	Malowany proszkowo		Nie
22130-375	Malowany proszkowo		Nie
27230-108	Malowany proszkowo		Nie
27230-109	Malowany proszkowo		Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uchwyt montażowy do montażu prowadnicy teleskopowej na ramie należy zamówić osobno.

Zamek w kształcie litery T należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE