

Zestaw panelu przedniego ATCA z obciążeniem sprężynowym



Panel przedni AdvancedTCA do sprężynowego uchwytu IEA (tłok lub dźwignia) z odlewanym końcówką z Al-Profile lub ze stali nierdzewnej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panel przedni (wzmocniony końcówką odlewaną)

Uchwyt ATCA IEA z obciążeniem sprężynowym

Uszczelka tekstylna EMC i materiał mocujący

SPECYFIKACJE

Szerokość stelaża: 6HP

Wysokość stelaża: 8U

Typ akcesoriów: Panel przedni

Typ produktu: Panel przedni

Table 1/2


Numer katalogowy	Materiał	Zakończ	Ilość opakowania	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Głębokość (D)
20818-170	Aluminium	Pasywny	1	Nieprzetworzony	Nieprzetworzony	1mm

Numer katalogowy	Materiał	Zakończ	Ilość opakowania	Wykończenie przednie	Tylne wykończenie	Głębokość (D)
20818-169	Aluminium	Pasywny	1	Nieprzetworzony	Nieprzetworzony	1mm
20818-161	Stal nierdzewna		1	Nieprzetworzony	Nieprzetworzony	1mm
20818-160	Stal nierdzewna		1	Nieprzetworzony	Nieprzetworzony	1mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Szybka wysyłka
20818-170	323.15mm	28.95mm	Nie
20818-169	323.15mm	28.95mm	Nie
20818-161	323.15mm	28.95mm	Nie
20818-160	323.15mm	28.95mm	Nie

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE