

Uniwersalny pasek łączący



nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. This Universal Connecting Bar can be used as a 450A current rating IEC for power distribution.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Łatwy i prosty montaż

Zgodność z normą RoHS

Easy to wire with a hexagonal key

Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection

For use with punched or threaded copper busbar

High fill ratio allows output connection with or without terminal


SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	CB7X16
Numer artykułu	553150
Materiał	Mosiądz
Maks. Bieżąca wartość znamionowa	450A
Liczba połączeń tunelowych	7
Rozmiar przewodu, IEC	(7) 1.5 - 16 mm ² Stranded

Numer katalogowy	CB7X16
Rozmiar przewodu pierścieniowego, IEC	(7) 1.5 - 16 mm ²
Rozmiar przewodu, UL	(7) #10 - #6 Solid (7) #8 - #4 Stranded
Głębokość (D)	12.5mm
Wysokość (H)	31 mm
Szerokość (W)	68 mm
A.	9 mm
B.	4 mm
Moment obrotowy (TQ)	3.5 N·m
Waga jednostki	0.08 kg

Thread Size TS	c
M5	18 mm
M6	17.5 mm; 25 mm
M8	20 mm; 25 mm
M10	25 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE