


Kombinowany zestaw montażowy do obudowy



Montaż kombinowany umożliwia podzielenie podszafy o wysokości 6 U lub obudowy na sekcje 2 x 3 U i 6 U. Dostępne są różne wersje.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zaprojektowane do przyjęcia euroboardów (100 mm wysokości) i podwójnych euroboardów (233.35 mm wysokości)

Podział obszaru montażu 6 U na: 2 x 3 U, 6 x 3 U.

SPECYFIKACJE

Wysokość stelaża:	6U
Typ:	Połączone
Rodzina produktów:	EuropacPRO
Typ produktu:	Zestaw montażowy
Współpracuje z:	Podpory

Table 1/1

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Szerokość statyw1	Szerokość stelaża 2	Materiał	Szybka wysyłka
24562-420	1	20HP	62HP	Aluminium, Stop cynku	Nie
24562-440	1	40HP	42HP	Aluminium, Stop cynku	Nie
24562-442	1	42HP	40HP	Aluminium, Stop cynku	Nie

Numer katalogowy	Ilość opakowania	Szerokość statyw 1	Szerokość stelaża 2	Materiał	Szybka wysyłka
24562-484	1	84HP		Aluminium, Stop cynku	Nie
24562-463	1	63HP	19HP	Aluminium, Stop cynku	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić oddzielnie: Panel przedni 6 U, 2 km do przykrycia rozpórki.

Nie można używać następujących szyn prowadzących: Typ „akcesoria”, typ „akcesoria, wzmocnione” i typ „dla płytki drukowanej 4.4”.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE