



Szuflada 19", 2 U, RAL 7035

NUMER KATALOGOWY

20110-055



19-calowe szuflady umożliwiają montaż laptopów, pisanie powierzchni dla łatwej obsługi. Szuflada SCHROFF 19" ma ładowność 15 kg, co pozwala na montaż szerokiej gamy produktów w szufladzie.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Nośność statyczna 15 kg.

Opcjonalna powierzchnia do pisania

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stelaża: 2U

Zakończ: Malowany proszkowo

Ilość opakowania: 1

Kolor: Jasnoszary

Kod koloru: RAL 7035

Typ: Szuflada

Materiał: Stal

Typ produktu: Szafka/szuflada do szafy serwerowej

Obciążenie statyczne: 15kg

Współpracuje z: Szafki 19"

Net Weight: 8.66kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy 19" należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE