

Profile montażowe drzwi, MMDP



Profile montażowe chronią drzwi obudowy przed wyginaniem i ułatwiają montaż komponentów elektrycznych oraz innych akcesoriów.

FUNKCJE

Opis: Element służący do wzmocnienia drzwi i zapewnienia dodatkowych możliwości montażu, z otworami co 10 mm. Do montażu wewnątrz drzwi na kołkach zgrzewanych M6. Tych profili drzwi nie można używać w obudowach z serii AFS.

Materiał: Stal galwanizowana 1,2 mm.

Wymiary: 15 x 14 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 para z akcesoriami montażowymi.

Komentarz: Szafa naścienna z miękkiej stali o wysokości 600 mm lub większej z profilami drzwiowymi MMDP. Profile należy zamówić jako akcesorium do szaf naściennych z miękkiej stali.

SPECYFIKACJE

Grubość: 1.2mm
Zakończ: Ocynkowany
Materiał: Stal miękka

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Szybka wysyłka
MMDP040	338mm	15mm	14mm	Nie
MMDP050	438mm	15mm	14mm	Nie
MMDP060	538mm	15mm	14mm	Nie
MMDP080	738mm	15mm	14mm	Nie
MMDP070	638mm	15mm	14mm	Nie
MMDP100	938mm	15mm	14mm	Nie
MMDP120	1138mm	15mm	14mm	Nie
MMDP140	1338mm	15mm	14mm	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.