


Ćwierćobrotowy element mocujący z łbem radełkowanym i rowkowym, czarny; 100 szt

NUMER KATALOGOWY

21101-850

1/4 blokada obrotowa z określonym ogranicznikiem.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

1/4 blokada obrotowa z określonym ogranicznikiem

Identyfikacja położenia blokady ze względu na położenie szczeliny

Odporność na wibracje i wstrząsy

Ilość 100 sztuk

ATRYBUTY PRODUKTU

Kolor: Czarny strumień

Ilość opakowania: 100

Kod koloru: RAL 9005

Głębokość: 20.6mm

Zakończ: Niklowany

Wysokość: 6mm

Materiał: Stal; Stop cynku; Termoplastyczne

Typ produktu: Zestaw sprzętowy

Szerokość: 7mm

Współpracuje z: Panele przednie

Typ łącznika: Radełkowane; Łeb szczelinowy

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Szybkołączka: Montaż bez wkładek gwintowanych.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE