

Cokół, przód/tył, 800

NUMER KATALOGOWY

PV1080



Przedni i tylny cokół umożliwia kablowanie bez żadnych ograniczeń zgodnie z standardem VDE 0113. Instalowanie kabli jest łatwe, ponieważ cokół tworzy dodatkowe miejsce pod obudową. Żaluzje wentylacyjne umożliwiają naturalną wentylację w obszarze poniżej obudowy.

FUNKCJE

Opis: Sekcje przedniego i tylnego cokółu z wentylowanymi panelami. Zaleca się ich używanie z wentylowaną płytą dolną CVB. Do kablowania bez żadnych ograniczeń i zgodnie z standardem VDE 0113. Cokół zawiera cztery elementy kątowe z zdejmowanymi pokrywami przednimi. Wszystkie panele mają podwójne powroty służące zwiększeniu wytrzymałości. Dostępne tylko o wysokości 100 mm.

Materiał: Części narożne z stali miękkiej 2 mm, a panele – 1,5 mm.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7022.

Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw 4 części kątowych wraz z pokrywami. Panel przedni i boczny z akcesoriami montażowymi do paneli bocznych PS lub paneli poprzecznych PCP.

Wymagania montażowe: Aby uzyskać kompletny cokół należy dodać panele boczne PS,. Podczas łączenia obudów zaleca się dodanie paneli poprzecznych PCP do podtrzymania kanału kablowego i uzyskania dodatkowej sztywności. Używać wentylowanych płyt dolnych CVB, aby uzyskać lepszą wentylację obudowy.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 100mm

Szerokość: 800mm

Głębokość: 62mm

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Wolnostojący

Materiał: Stal miękka

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Kolor: Szary Umbra

Kod koloru: RAL 7022

Grubość: 1.5mm

Liczba opakowań: 2

Masa: 4.8kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE