


Wentylator pokrywy górnej Varistar, wysokość 38 mm, 162 m³/h

NUMER KATALOGOWY

23130-165



Top covers with fans are compact active cooling units which do not consume rack space. The Varistar fan for top cover comes with high specifications.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Varistar Top Cover Fan, Height 38 mm, 162 m³/h

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Wentylator

Rodzina produktów: Varistar

Współpracuje z: Varistar CP

Napięcie AC: 230V

Głębokość: 119mm

Częstotliwość: 50/60 Hz

Przepływ powietrza przy 50 Hz: 162m³/h

Przepływ powietrza przy 60 Hz: 192m³/h

Poziom hałasu przy 50 Hz: 37dB(A)

Poziom hałasu przy 60 Hz: 41dB(A)

Moc przy 50 Hz: 15W

Moc przy 60 Hz: 14W

Maks. ciśnienie statyczne przy 50 Hz: 73Pa

Maks. ciśnienie statyczne przy 60 Hz: 88Pa

Temperatura otoczenia: 70°C

Wysokość: 38mm

Szerokość: 119mm

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Liczba opakowań: 1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE