


Uchwyt ścienny EuropacPRO



Uchwyt do montażu ściennego umożliwia mocowanie subracka do ściany płyty montażowej szafki.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Włącza zespół szafy serwerowej na ścianie lub na płycie montażowej

Montaż zamiast wspornika 19" lub tylnego kąta na subracku

Otworki montażowe z funkcją otworu na klucz

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Typ produktu:	Wspornik
Rodzina produktów:	EuropacPRO
Zakończ:	Pasywny
Współpracuje z:	Podpory

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Ilość opakowania	Jednostka opakowania	Szybka wysyłka
24562-197	3U	2		Nie

Numer katalogowy	Wysokość stelaża	Ilość opakowania	Jednostkaopakowania	Szybka wysyłka
24562-797	9U	2	Parowanie	Nie
24562-497	6U	2		Nie
24562-297	4U	2		Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE