

Układ blokowania uchwyty do podnoszenia, LHC



Wkładki i bębny zamków można montować w klamce uchylnej niezależnie, co umożliwia tworzenie wielu kombinacji. Oznacza to możliwość ograniczenia liczby magazynowanych uchwyty.

FUNKCJE

Opis: Profilowe zamki półbębnowe. Do uchwyty podnoszonych LHC.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.

SPECYFIKACJE

Szerokość: 23mm
Wysokość: 37mm
Głębokość: 41mm
Kolor: Czarny szary
Zakończ: Gładka matowa

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ klucza	Kod klucza	Typ cylindra	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Materiał
LHC526	Trójkąt 7 mm		Okrągły	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC533	Cylinder nr °E1 (VW), bez kluczyka		Połowa	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC521	Ronis	C21323	Połowa	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC522	Ronis	C21323	Okrągły	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC523	Kwadrat 7 mm		Okrągły	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC524	Kwadrat 8 mm		Okrągły	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC527	Trójkąt 8 mm		Okrągły	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC528	Dwubitowy 3 mm		Okrągły	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC529	Dwubitowy 5 mm		Okrągły	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC530	Daimler Benz		Okrągły	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC534	Adapter do pozostałych półek profilowych (DIN18252)		Połowa	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC535	Adapter do butli ASSA ABLOY i Trioing		Połowa	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC536	Push button only		Okrągły	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC5212132E	Ronis	2132E.	Połowa	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik

Numer katalogowy	Typ klucza	Kod klucza	Typ cylindra	Materiał obudowy	Rodzina produktów	Materiał
LHC5213121E	Ronis	3121E.	Połowa	Stal miękka	Wolnostojący	Plastik, Plastik
LHC531	Wkładka blokująca z rowkiem 2x4 mm		Okrągły	Stal miękka	Wolnostojący	Stal miękka

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

* Inne numery kluczy dostępne na zamówienie. ** Numery kluczy 333, 1333, EK333 i GX130 są równoważne. *** W przypadku otworów kwadratowych 8 mm i trójkątnych 8 mm należy zamówić osobne klucz LSMK.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE