

Panel przedni MTCA.4



Panel przedni AdvancedTCA (stal nierdzewna) do uszczelniania tekstyliów. Ekranowane moduły wypełniające służą do zamykania nieużywanych szczelin.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacjami MicroTCA.4 i MicroTCA.1

Ekranowane moduły wypełniające służą do zamykania nieużywanych szczelin

Może być przykręcony; jest podparty na szynie prowadzącej

SPECYFIKACJE

Rodzina produktów:	Zaawansowane MC
Typ akcesoriów:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni
Materiał:	Stal nierdzewna
Ekranowanie EMC:	Tak

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Montaż	Typ uszczelki EMC	Wykończenie przednie
20849-214	170mm	2HP	1	Przykręcany przód	Tekstylia	Nieprzetworzony

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość stelaża	Ilość opakowania	Montaż	Typ uszczelki EMC	Wykończenie przednie
20849-213	95mm	2HP	1	Przykręcany przód	Tekstylią	Nieprzetworzony
21850-102	84.68mm		1	Przykręcany przód	Tekstylią	Nieprzetworzony
21850-103	84.68mm		1	Przykręcany przód	Tekstylią	Nieprzetworzony

Table 2/2

Numer katalogowy	Tylne wykończenie	Głębokość	Szerokość	Szybka wysyłka
20849-214	Nieprzetworzony	0.6mm	8.8mm	Nie
20849-213	Nieprzetworzony	0.6mm	8.8mm	Nie
21850-102	Nieprzetworzony	1mm	18.96mm	Nie
21850-103	Nieprzetworzony	1mm	28.98mm	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE