


Podstawa/cokół Novastar



Płyta podstawy do tylnych kanałów kablowych, które wycięte do prowadzenia kabli. Otwór pokryty jest plastikiem. Pasek szczotki akcesoriów może być wbudowany.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Obciążenie statyczne?nośność 400 kg.

Regulowane nóżki, wysokość 57 mm... 67 mm

St, 1.5 mm, RAL 7021

Kanały kablowe 110 x 76 mm

Łączenie z uziemieniem

SPECYFIKACJE

Wysokość:	45mm
Typ produktu:	Podstawa szafki/stelaża
Materiał:	Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Ilość opakowania	Kolor	Kod koloru	Zakończ
27230-070	553mm	500mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
27230-080	1000mm	1000mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
27230-076	900mm	900mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
27230-072	553mm	800mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo
27230-071	553mm	600mm	1	Czarny szary	RAL 7021	Malowany proszkowo

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Szybka wysyłka
27230-070	Cokół podstawy	Nie
27230-080	Cokół podstawy	Nie
27230-076	Cokół podstawy	Nie
27230-072	Cokół podstawy	Nie
27230-071	Cokół podstawy	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Pasek szczotki należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE