

Profile montażowe, CLPF



Profile montażowe z możliwością wielokierunkowego montażu, możliwość mocowania dowolnych akcesoriów, komponentów oraz innych urządzeń.

FUNKCJE

Opis: Profil CLPF 40x20mm do wielokierunkowego montażu na ramie obudowy. Możliwość stosowania z profilami CLPK i VB. Obrócony profil w połączeniu z nakrętką nasuwaną spełnia funkcję standardowego profilu CP20/40, do montażu materiałów instalacyjnych wymagających regulacji głębokości. Profile CLPF montuje się na ramie obudowy równolegle do profili obudowy. Profile wyposażone w dwa rzędy otworów do montażu nakrętek klatkowych i wkrętów samogwintujących. Profile 90mm można montować równolegle względem siebie.

Materiał: Stal ocynkowana.

Ilość sztuk w zestawie: 4 profile z zatrzaskami montażowymi

SPECYFIKACJE

- Grubość:** 1.5mm
- Materiał:** Stal miękka
- Zakończ:** Ocynkowana

Table 1/1						
Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Kompatybilna wysokość obudowy	Kompatybilna szerokość obudowy	Kompatybilna głębokość obudowy
CLPF1000	40mm	925mm	25mm	1000mm min	1000mm min	1000mm min
CLPF1200	40mm	1125mm	25mm	1200mm min	1200mm min	1200mm min
CLPF1400	40mm	1325mm	25mm	1400mm min	1400mm min	1400mm min
CLPF1600	40mm	1525mm	25mm	1600mm min	1600mm min	1600mm min
CLPF1800	40mm	1725mm	25mm	1800mm min	1800mm min	1800mm min
CLPF2000	40mm	1925mm	25mm	2000mm min	2000mm min	2000mm min
CLPF2200	40mm	2125mm	25mm	2200mm min	2200mm min	2200mm min
CLPF300	40mm	225mm	25mm	300mm min	300mm min	300mm min
CLPF400	40mm	325mm	25mm	400mm min	400mm min	400mm min
CLPF500	40mm	425mm	25mm	500mm min	500mm min	500mm min
CLPF600	40mm	525mm	25mm	600mm min	600mm min	600mm min
CLPF800	40mm	725mm	25mm	800mm min	800mm min	800mm min

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.