


PropacPRO EMC Rear Panel, Full Width



The EMC rear panel, full width for PropacPRO Case mounts to the frame of the case. It has no perforation. The shielding is done with textile EMC gaskets.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Alu panel, 1.5 mm, with fastener for Earthing / GND

Mounts on case (left, right)

Without perforation

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Współpracuje z:	Obudowy
Rodzina produktów:	PropacPRO
Typ:	Panel tylny
Typ produktu:	Panel boczny

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Szybka wysyłka
24576-247	3U	28HP	1	Nie
24576-244	2U	42HP	1	Nie

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Szybka wysyłka
24576-258	6U	84HP	1	Nie
24576-248	3U	42HP	1	Nie
24576-254	4U	84HP	1	Nie
24576-249	3U	63HP	1	Nie
24576-253	4U	63HP	1	Nie
24576-250	3U	84HP	1	Nie
24576-252	4U	42HP	1	Nie
24576-245	2U	63HP	1	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE