


# RatiopacPRO uszczelnienie pneumatyczne



Uszczelka samoprzylepna zamyka przestrzeń między tylną poziomą szyną a podstawą, aby uniknąć zwarcia powietrza w obudowie RatiopacPRO Air.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Uszczelnienie powietrza zamyka przestrzeń między tylną szyną poziomą a płytą podstawy

Samoprzylepną uszczelkę można przykleić do podstawy

## SPECYFIKACJE

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>Typ produktu:</b>      | Przewodnik powietrzny |
| <b>Współpracuje z:</b>    | Przypadki             |
| <b>Materiał:</b>          | Polietylen            |
| <b>Rodzina produktów:</b> | RatiopacPRO AIR       |

Table 1/1

| Numer katalogowy | Szerokość stelaża | Ilość opakowania | Długość | Szybka wysyłka |
|------------------|-------------------|------------------|---------|----------------|
| 20833-351        | 42HP              | 1                | 218.4mm | Nie            |
| 20833-352        | 63HP              | 1                | 325.1mm | Nie            |
| 20833-353        | 84HP              | 1                | 431.8mm | Nie            |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Panel tylny z wentylatorami lub tacą wentylatorów radialnych przejrzyj katalog akcesoriów RatiopacPRO.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE