


Panel sterowania interfejsu operatora, OICP



Obudowa panelu sterowania OICP wykonana z aluminium wyposażona jest w fabrycznie wiercone otwory umożliwiające montaż ramienia obrotowego. Zdejmowana płyta przednia zapewnia stopień ochrony IP 65. Zdejmowana płyta przednia znacznie ułatwia montaż komponentów, ale do wnętrza można również łatwo uzyskać dostęp za pośrednictwem zdejmowanego panelu tylnego. Uchwyty boczne na obudowie ułatwiają przeniesienie jej w wybrane miejsce instalacji. Korpus z aluminium odprowadza ciepło skuteczniej niż korpus z stali miękkiej, co może oznaczać brak konieczności montażu dodatkowej wentylacji.

NORMY BRANŻOWE

CE UKCA

EAC

GOST

FUNKCJE

Materiał: Korpus: Al Mg Si05. Tylne płyta: Al Mg. Narożniki: AISI 12.

Zabezpieczenie: IP 65.

Wykończenie: Korpus i płyta tylna: aluminium anodyzowane. Narożniki: RAL 7016.

Wymagania montażowe: Zakres standardowej dostawy nie obejmuje panelu przedniego OIFP, który należy zamówić osobno.

Dostawa: Korpus, przykręcana płyta tylna, zestaw do montażu płyty przedniej oraz akcesoria montażowe.

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Kolor:	Szary antracyt
Zakończ:	Malowany proszkowo
Kod koloru:	RAL 7016

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga	Szybka wysyłka
OICP343920	345mm	395mm	200mm	7kg	Nie
OICP395220	398mm	525mm	200mm	9kg	Nie
OICP305220	309mm	525mm	200mm	7.9kg	Nie
OICP355220	345mm	525mm	200mm	8.3kg	Nie
OICP414720	415mm	470mm	200mm	8.5kg	Nie
OICP495420	495mm	542mm	200mm	10.3kg	Nie

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary zewnętrzne obudowy zwiększają się o 16,5 mm po zamontowaniu z boku uchwytu transportowego.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.